

## BLACK

DP426	K100%
D582	スミ
D582M	スミ (マット)
D582K	スミ (ツヤ)
D582Z	
D582CD	スミ (マット)
D582WGA	
V5820S	スミ (マット)
SDBLACK	スミ (透明)
DTB02	スミ (透明)
DTB05	スミ (透明)
DTB10	スミ (透明)
DTB15	スミ (透明)
DTB10DV	スミ (透明)
D582DV	スミ
D582BDV	スミ

## BLUE

D16	明るい青緑
DT16	DT16(透明)
D20	薄い緑みの青
D21	ごく薄い青
D22	ごく薄い紫みの青
DF29	濃い紫みの青
DF41	鮮やかな紫みの青
D43	くすんだ紫みの青
D44	薄い紫みの青
DF45CD	濃い紫みの青
DF48	緑みの青
DF49	濃い青
VF49BS	××
D66	明るい青緑
D66V	明るい青緑

D67	明るい紫みの青
D68	明るい緑みの青
D69	明るい青
D71	明るい青みの紫
D99	明るい緑みの青
D102	明るい紫みの青
DF128	鮮やかな紫みの青
D135	鮮やかな青緑
D137	鮮やかな緑みの青
D138	鮮やかな緑みの青
D139	鮮やかな青
D140	鮮やかな青
D141	明るい紫みの青
D142	明るい紫みの青
D143	鮮やかな紫みの青
D180	鮮やかな青
D181	青
D435	暗い紫みの青
D448	暗い灰青
DP540GA	
DP541GA	
DP541	
D576CD	鮮やかな緑みの青
D577	鮮やかな青
D579	鮮やかな紫みの青
D640	鮮やかな青
D641	濃い青
DP647	
DP801	
D2157	青みの白
D2166	薄い緑みの青
D2176	明るい青
D2180	明るい青
D2184	薄い青

D2365	暗い灰青
D2383	くすんだ青
D2586	青
D2591	鮮やかな青
DP2756	
JP2767CV	
DP2768	
DP3005	
DP5255	
DP5405	
DP5483	
DP5493	
DP8200	(メタリック)
DP8203	(メタリック)
DP8480	(メタリック)
DTC02	青 (透明)
DTC05	青 (透明)
DTC10	青 (透明)
DTC15	青 (透明)
JPRO BL CV	PROCESS BLUE
JREF BL CV	REFLEX BLUE
SDBLUE	メタリックブルー (透明)
DTP	
D21DV	ごく薄い青
D66DV	明るい青緑
D67DV	明るい緑みの青
D68DV	明るい緑みの青
D70DV	明るい紫みの青
D97DV	明るい青緑
D98DV	明るい緑みの青
D138DV	鮮やかな緑みの青
D142DV	明るい紫みの青
D143DV	鮮やかな紫みの青
D145DV	鮮やかな紫青

D177DV	鮮やかな緑
D182DV	鮮やかな青
D183DV	鮮やかな紫みの青
D184DV	濃い紫みの青
D217DV	青緑
D222DV	鮮やかな紫みの青
D253DV	濃い緑みの青
D407DV	くすんだ青緑
D423DV	くすんだ青
D434DV	暗い紫みの青
D435DV	暗い紫みの青
D640DV	鮮やかな青
D182	鮮やかな青
D183	鮮やかな紫みの青
D184	濃い紫みの青
D218CD	青緑
D220	濃い青
D221	鮮やかな紫みの青
D222	鮮やかな紫みの青
D223	鮮やかな紫みの青
D252CD	濃い青緑
D254	濃い青
D255	濃い紫みの青
DC267	鮮やかな紫みの青
V277S	メタリック
DC280	くすんだ紫みの青
JP280CCV	
DP284	
DTP286	P286(透明)
V289S	
DP292	
DP294	
DP300	
DP308	

DP320	
D409	暗い紫みの青
D412	くすんだ青緑
D420	くすんだ緑みの青
D423	くすんだ青
D424	青
D426	くすんだ青
D428	灰青
D433	暗い紫みの青
D434	暗い紫みの青
D2183DV	薄い青
D2397DV	濃い紫みの青
D2594DV	濃い青

## RED

D50-5M	透明ピンク (マット)
DTR55	レッド (透明)
D78	鮮やかな赤
DF90	鮮やかな赤
DF101GA	
DF101	鮮やかな黄みの赤
DF102CD	鮮やかな黄みの赤
D111	鮮やかな赤紫
D118	鮮やかな黄みの赤
D156	鮮やかな赤
DTR156	D156 (透明)
D157	鮮やかな黄みの赤
D158	鮮やかな黄みの赤
DP185S	
DTP186	(透明)
D197	鮮やかな赤
D198	鮮やかな黄みの赤
DP202	
DP481	

DP485	
D564	鮮やかな赤
JV564SCV	
D725	鮮やかな赤
D727	こい赤
D824	暗い灰黄
DP1935	
V1935S	
D2490	濃い黄みの赤
D2495	濃い黄みの赤
D2498	鮮やかな黄みの赤
D2507	鮮やかな黄みの赤
JRUB RE CV	RUBINERED
SD RED	透明メタリック (ピンク系)
JSD RED CV	
DTR55DV	レッド (透明)
DF90DV	鮮やかな赤
D113DV	鮮やかな紫みの赤
D114DV	鮮やかな赤
D118DV	鮮やかな黄みの赤
D156DV	鮮やかな赤
D158DV	鮮やかな黄みの赤
D198DV	鮮やかな黄みの赤
V485SDV	
DP1945DV	
D2483DV	鮮やかな赤
D2485DV	濃い黄みの赤
D2486DV	濃い黄みの赤
D2490DV	濃い黄みの赤
D2494DV	濃い黄みの赤

## YELLOW

DTY10	黄 (透明)
DTY15	黄 (透明)

D32	薄い赤みの黄
D57	明るい黄
D88	明るい黄緑
DP109	
DP116CD	
D122	鮮やかな赤みの黄
D123	鮮やかな赤みの黄
D125	鮮やかな黄
DP127	
D165	鮮やかな赤みの黄
D165MK	(艶消し)
D166	鮮やかな黄
D167	鮮やかな緑みの黄
D567	鮮やかな黄
D568	鮮やかな緑みの黄
SM568	
D571	明るい緑みの黄
D637	鮮やかな黄
D2055	ごく薄い黄
V2065S	
D2070	黄
DTY02	黄 (透明)
DTY05	黄 (透明)
DTY09	黄 (透明)
DTY10	黄 (透明)
DTY15	黄 (透明)
DTY30DL	黄 (透明)
JPPROYCV	PROCESS YELLOW
FLV YEL	
SD YELLOW	透明メタリック黄
D86DV	鮮やかな赤みの黄
D122DV	鮮やかな赤みの黄
D125DV	鮮やかな黄
D568DV	鮮やかな緑みの黄

D595DV 鮮やかな赤みの黄

WHITE

- DF3 紫みの白
- DF27 白
- DF27H 白
- DF27K 白
- D583 白
- D583M (マット)
- D583 -5M (マット)
- D583 -10M (マット)
- D583T 透明
- DC164 白
- V946S 薄紫
- V2228S 薄紫
- DF26DV 白
- DF27DV 白
- DC164DV 白
- D583DV 白

BROWN

- DC62 ぐすんだ赤みの黄
- D199 鮮やかな黄みの赤
- D202 黄赤
- DT202 D202 (透明)
- V202S あずき
- D236 濃い黄みの赤
- D242 濃い黄
- D300 濃い赤
- D305 濃い赤
- D308 暗い黄赤
- D309 暗い黄赤
- D310 暗い黄赤
- D320 黄赤
- D322 暗い黄赤
- D327 暗い黄赤

- D332 暗い灰黄赤
- D334 ぐすんだ黄
- D338 暗い赤みの黄
- D339 暗い赤みの黄
- D342-15 (透明)
- D343 暗い黄
- D345 暗い黄赤
- DP439 暗い黄赤
- DP455 暗い黄赤
- DP458 暗い黄赤
- DP464 暗い黄赤
- DP466V 暗い黄赤
- DP468 暗い黄赤
- D502 灰黄
- D506 明るい灰黄
- D507 暗い灰黄
- D519 黄みの灰色
- DP704 暗い黄赤
- DP1545 暗い黄赤
- DP1805 暗い黄赤
- D2243 暗い赤
- D2269 ぐすんだ黄赤
- D2309 暗い黄
- D2487 濃い黄みの赤
- D2488 濃い黄みの赤
- DP4625M (マット)
- DP4725 暗い黄赤
- V8004S マット透明茶
- V8205S (マット)
- DP8521 (メタリック)
- DP8543 (メタリック)
- DP8621 (メタリック)
- D202DV 黄赤
- D235DV 赤
- D236DV 濃い黄みの赤
- D241DV 濃い黄みの赤

- D309DV 暗い黄赤
- D316DV ぐすんだ黄赤
- D323DV 暗い赤みの黄
- D331DV 暗い灰黄赤
- D334DV ぐすんだ黄
- D339DV 暗い赤みの黄
- D469DV 明るい灰黄赤
- D505DV 灰黄
- D526DV 暗い灰色
- D2269DV ぐすんだ黄赤

GREEN

- DSP1 透明緑
- JTGR 10 CV 透明緑
- TGRE10 透明緑
- D17 薄い青緑
- D60 明るい黄緑
- D62 明るい緑
- D91 鮮やかな黄みの緑
- D92 鮮やかな緑
- D94 明るい青みの緑
- D95 明るい青緑
- D130 鮮やかな黄みの緑
- D132 鮮やかな緑
- D171 鮮やかな黄みの緑
- D174 鮮やかな緑
- D175 鮮やかな青緑
- DF191CD 青みの緑
- DC206 緑みの白
- D208 緑みの黄
- D212 黄みの緑
- D213 黄みの緑
- D215 鮮やかな青みの緑
- DT215 × ×
- D216 鮮やかな青みの緑
- D246 濃い黄緑

- D249 濃い黄みの緑
- D251 暗い青緑
- DF273 鮮やかな黄みの緑
- DP348 鮮やかな黄みの緑
- DP350CG 暗い黄緑
- D351 暗い黄緑
- D352 暗い黄緑
- DP354 鮮やかな黄みの緑
- D360 黄緑
- D364 ぐすんだ黄みの緑
- DP368 鮮やかな黄みの緑
- DP376 鮮やかな黄みの緑
- D377 暗い緑
- DP377 暗い緑
- D378 暗い緑
- D379 暗い緑
- V382S (マット)
- DP390 鮮やかな黄みの緑
- D400 ぐすんだ青みの緑
- V553S (マット)
- D572 鮮やかな黄みの緑
- D591 鮮やかな黄みの緑
- DP623 鮮やかな青みの緑
- DP624 鮮やかな青みの緑
- D644 濃い青緑
- D2116 ごく薄い緑
- D2330 灰黄緑
- D2355 暗い灰緑
- D2555 鮮やかな青みの緑
- D2562 濃い青みの緑
- DP3262 鮮やかな青みの緑
- DP5545 オリーブ
- DP5767 オリーブ
- DP7485 鮮やかな青みの緑
- DP8520 (メタリック)
- DP8523 (メタリック)

- DP8745 (メタリック)
- DP8760 (メタリック)
- DP8761 (メタリック)
- SD GREEN 透明メタリック緑
- D14DV 明るい黄みの緑
- D92DV 鮮やかな緑
- D94DV 明るい青みの緑
- D128DV 鮮やかな黄緑
- D130DV 鮮やかな黄みの緑
- D131DV 鮮やかな緑
- D171DV 鮮やかな黄みの緑
- D173DV 鮮やかな緑
- D174DV 鮮やかな緑
- D211DV 黄緑
- D212DV 黄みの緑
- D213DV 黄みの緑
- D215DV 青みの緑
- D216DV 鮮やかな青みの緑
- D246DV 濃い黄緑
- D247DV 濃い黄緑
- D251DV 暗い青緑
- D388DV 濃い緑
- D389DV 濃い青みの緑
- D398DV ぐすんだ緑
- D591DV 鮮やかな黄みの緑
- D643DV 鮮やかな青みの緑
- D2106DV 薄い青みの緑

ORANGE

- DP21 鮮やかな黄赤
- D53 明るい黄赤
- D56 明るい赤みの黄
- D81 鮮やかな黄赤
- D82 鮮やかな黄赤
- V83S 鮮やかな黄赤
- D120 鮮やかな黄赤

- DP155 鮮やかな黄赤
- DP156 鮮やかな黄赤
- D159 鮮やかな黄赤
- D160 鮮やかな黄赤
- D161 鮮やかな黄赤
- D163 鮮やかな黄赤
- D164 鮮やかな赤みの黄
- D205 鮮やかな赤みの黄
- D522 明るい灰黄
- D565 鮮やかな黄みの赤
- D566 鮮やかな黄赤
- DT566 D566 (透明)
- D587 鮮やかな黄みの赤
- D636 鮮やかな黄赤
- DP 804-2X 鮮やかな黄赤
- V021S 鮮やかな黄赤
- DT006 透明オレンジ
- D7DV 薄い赤みの黄
- D81DV 鮮やかな黄赤
- D82DV 鮮やかな黄赤
- D120DV 鮮やかな黄赤
- D121DV 鮮やかな黄赤
- D159DV 鮮やかな黄みの赤
- D163DV 鮮やかな黄赤
- D566DV 鮮やかな黄赤
- D2527DV 鮮やかな黄赤
- D2534DV 赤みの黄

GOLD

- KG1 透明金
- DTG20 透明金
- DTMG20 マット透明金
- DC308 ラメ入り
- JVC 308 CV ラメ入り
- D619 灰黄
- D620 灰黄

- V620S マットラメ入り金
- DP871 暗い黄赤
- JV 871 SVC 透明赤金
- DP872 暗い黄赤
- V874S 透明赤金
- JP 874 TCV 透明赤金
- DP876 暗い黄赤
- DP876D 暗い黄赤
- V8580SA マットフロンズパウダー入り
- V8641S フロンズパウダー入り
- JSD GOLD CV 透明金
- SD GOLD 透明金
- DC308DV ぐすんだ黄
- D619DV 灰黄
- D620DV 灰黄

SILVER

- DC309 アルミパウダー入
- D612CD 灰青緑
- D618 明るい灰色
- V621S シルバー
- JV 877 SCV シルバー
- V877S シルバー (メタリック強調)
- JP 877 TCV シルバー
- DP8003 暗い黄赤
- DP8923CD 暗い黄赤
- DC309DV 明るい黄みの灰色
- D599DV ぐすんだ赤みの紫
- D601DV 灰赤紫
- D616DV 灰青
- D618DV 明るい灰色
- D621DV 灰青緑

CREAM

- D9 薄い黄
- DC145 ごく薄い黄

DC162		黄みの白
DC212		黄みの白
D781		明るい灰黄
D2020		黄みの白
D2044		ごく薄い黄
D2056		緑みの白
D2059		ごく薄い黄
D2066		薄い黄
V4675S		
DP7499		
D9DV		薄い黄

**GRAY**

DP8WG		ワームグレー
DF11		ごく暗い青
DC244		灰色
JP 428 CCV		
DP429		
DP432		
DP442		ねずみ
D445		灰青
D513		緑みの灰色
D514		暗い灰色
D541		暗い灰色
D545CD		暗い灰色
D546		暗い灰色
D548		明るい黄みの灰色
D551		黄みの灰色
D554		暗い灰色
D650		明るい灰色
D653		灰色
D654		灰色
D2405		暗い紫みの灰色
D2429		暗い灰赤紫
D4000		
D4000CD		

DP5425CD		
DP5605		
V8001S		メタリック
SDCGRAY		透明グレーアルミパウダー入
D442DV		明るい青みの灰色
D443DV		明るい青みの灰色
D513DV		緑みの灰色
D546DV		暗い灰色
D547DV		明るい黄みの灰色
D548DV		明るい黄みの灰色
D879DV		灰青
D4000DV		

**MAGENTA**

D111		鮮やかな赤紫
D154		鮮やかな赤紫
D232		濃い紫みの赤
D234		濃い赤
D277		鮮やかな紫みの赤
D283		濃い赤
D286		濃い紫みの赤
D297		赤
D299		赤
D493		くすんだ赤紫
D563		鮮やかな赤
DTM02		マゼンタ(透明)
DTM05		マゼンタ(透明)
DTM10		マゼンタ(透明)
DTM15		マゼンタ(透明)
D111DV		鮮やかな赤紫
D153DV		鮮やかな赤紫
D154DV		鮮やかな赤紫
D155DV		鮮やかな紫みの赤
D157DV		鮮やかな黄みの赤
D230DV		濃い紫みの赤
D232DV		濃い紫みの赤

D297DV		赤
<b>PINK</b>		
D1		ごく薄い黄赤
D3		薄い赤紫
D5		薄い黄赤
D23		薄い赤みの黄
DC23		紫みの赤
D24		薄い赤紫
D25		明るい赤紫
D26		明るい紫みの赤
SD 26 PINK		透明メタリックピンク
D27		明るい赤紫
D50		明るい紫みの赤
D50-5M		D50 (透明)
D76		鮮やかな紫みの赤
DP224		
DF227		薄い紫みの赤
D262		赤紫
D276		鮮やかな赤紫
D288		明るい赤
D584		鮮やかな赤紫
D584BFL		
D585		明るい紫みの赤
D592FL		鮮やかな赤紫
D705		ごく薄い赤
DU708		
D708		薄い赤
D713		黄みの赤
DP806FL		蛍光ピンク
DP806		
D2010		薄い紫みの赤
D2013		ごく薄い赤
D2041		ごく薄い黄赤
D2469		赤
D2470		くすんだ黄みの赤

D25DV		明るい赤紫
D28DV		明るい紫みの赤
D49DV		鮮やかな赤紫
D75DV		明るい紫みの赤
D262DV		赤紫
D263DV		赤紫
D278DV		紫みの赤
DP806DV		紫みの赤

**VIOLET**

DTV10		透明紫
JSDV IO CV		
JTV 20 CV		
DTV20M		透明紫 (マット)
DF67		暗い赤
D103		明るい紫みの青
D105		明るい紫青
D106		鮮やかな青みの紫
D107		鮮やかな紫
D185		鮮やかな青みの紫
D186		鮮やかな紫青
D189		鮮やかな紫青
D224		濃い紫みの青
D226		濃い紫青
D256		暗い紫みの青
DP265		
D439		紫みの青
D440		紫みの青
D450		くすんだ紫みの青
D455		紫青
D455-20		透明紫
D459		灰紫
D464		暗い灰紫
D476		くすんだ紫みの赤
D483		赤みの紫
D492		暗い赤紫

DP665		
V1850S		
D2430		暗い赤みの紫
DP2577		
DP2597		
D2621		鮮やかな赤みの紫
DP2622		
V4530S		透明紫
DP5275		
DP8060		メタリック
DP8080		メタリック
JSD LAV CV		
SD LAVEND		透明メタリックラベンダー
SD VIOLET		透明メタリック紫
D104DV		明るい紫青
D105DV		明るい紫青
D144DV		鮮やかな紫青
D146DV		鮮やかな紫
D224DV		濃い紫みの青
D437DV		紫みの青
D453DV		明るい紫
D492DV		暗い赤紫
D492CGDV		
D2425DV		青紫

**CLEAR**

V000S		メジウム(グロス)
JSD CLE CV		
SD CLEAR		透明
OPMAT-2A		透明

**VARNISH**

DLM3N		
DGLOSS		
DMAT		マットパーニッシュ
DMAT-2		マットパーニッシュ2

DMAT-3		マットパーニッシュ3
--------	--	------------